



Portier Basic



- Współczesne wzornictwo
- Estetyczny wygląd
- Wymienne panele obudowy
- Cichobieżne wentylatory na łożyskach kulkowych

Portier Basic jest połączeniem eleganckiego współczesnego wzornictwa i dobrej jakości. Oba czołowe panele są lekko zaokrąglone, co powoduje, że kurtyna bardzo dobrze prezentuje się we wnętrzach o dużym przeszkleniu. Ponadto panele te mogą być wykonane (na specjalne zamówienie) ze stali nierdzewnej lub w postaci tzw. blachy czarnej – dogodne do dalszego lakierowania. Portier Basic przeznaczona jest do zabezpieczania otworów wejściowych o wysokości do 2,5 m. Estetyczny wygląd, cicha praca, umieszczenie otworów zasysających powietrze w górnej części obudowy (normalnie niewidocznej) pozwala zastosować tę kurtynę w każdym wnętrzu.



Wentylator, nagrzewnica, silnik umiejscowione są w obudowie z blachy stalowej cynkowanej na gorąco, malowanej proszkowo.

Do sterownia kurtynami PB stosuje się panele MP22. Umożliwiają one wybór siły nadmuchu oraz załączanie grzałek w sekwencji: 0-1/2-1. Jeden MP22 może sterować do 4 kurtyn PB. Instalację sterującą można wzbogacić o termostat (nstr. SR12 lub SR122) oraz wyłącznik krańcowy drzwi. Pozwala to ograniczać zużycie energii, ograniczając temperaturę nawiewu stosownie do wzrastającej temperatury w pomieszczeniu. Przykładowe schematy połączeń zamieszczone są na stronie 17.

		PB0	PB3	PB6	PB9
Długość	mm	1020	1020	1020	1020
Moc	kW	-	3	6	9
Napięcie	V	230~1	400 3N~	400 3N~	400 3N~
Prąd	A	0.4	4.3	8.7	13.0
Przepływ powietrza	m ³ /h	950/1200	950/1200	950/1200	950/1200
Przyrost temperatury	°C	-	9/6	17/12	26/18
Poziom hałasu	dB(A)	45/50	45/50	45/50	45/50
Waga	kg	17	17	17	17
Klasa zabezpieczenia		IP44	IP21	IP21	IP21

		PBL0	PBL9	PBL14
Długość	mm	1500	1500	1500
Moc	kW	-	9.0	13.5
Napięcie	V	230-1	400 3N~	400 3N~
Prąd	A	0.4	13.0	19.5
Przepływ powietrza	m ³ /h	1200/1900	1200/1900	1200/1900
Przyrost temperatury	°C	-	17/12	30/20
Poziom hałasu	dB(A)	40/50	40/50	40/50
Waga	kg	24	24	24
Klasa zabezpieczenia		IP44	IP21	IP21

Montaż

Kurtynę Portier montuje się wyłącznie w pozycji poziomej wykorzystując gwintowane otwory M6 w górnej części urządzenia. Urządzenie może być montowane za pomocą zawiesia PBH do sufitu lub za pomocą wsporników montażowych PBS mocowanych do ściany. Wsporniki montażowe muszą być zamawiane oddzielnie. Kierunek strumienia powietrza ustalany jest za pomocą regulowanych lamel.

Akcesoria



MP str. 368




SR12 str. 368



PBT str. 369



PBH str. 369



PBS str. 369